

精細過濾器

LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT

訂貨編號: 173717

FESTO



資料表

特性	值
系列	D
尺寸	Midi
過濾等級	1 µm
冷凝水排放裝置	全自動
工作壓力	2 bar...12 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性氣體
乾淨空氣等級的最大標準流量	1750 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	500 l/min
過濾效率	99.99 %
保護罩	金屬保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	1.5 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
殘餘含油量	0.5 mg/m ³
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要：
安裝位置	垂直
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
外殼材質	壓鑄鋅
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	PC
材料說明	RoHS 合規