


過濾器組合
LFMBA-1/2-D-MIDI-NPT
訂貨編號: 173748

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
安裝位置	垂直
過濾等級	0.01 µm
過濾效率	99.9999 %
冷凝水排放裝置	手動裝置，非鎖定式
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	1 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體
介質溫度	1.5 °C...60 °C
殘餘含油量	0.01 mg/m³
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC