


# 過濾器減壓閥

## LFR-1/4-D-5M-MINI-A-NPT

訂貨編號: 173769

FESTO



### 資料表

特性	值
尺寸	Mini
系列	D
安裝位置	垂直
過濾等級	5 µm
冷凝水排放裝置	全自動
最大冷凝容積	22 cm <sup>3</sup>
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	1200 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	460 g
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要:
氣動介面, 氣口 1	1/4 NPT
氣動介面, 氣口 2	1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC