

過濾調壓閥
LFR-3/8-D-MIDI-A-NPT
訂貨編號: 173781

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	全自動
最大冷凝容積	43 cm ³
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	3100 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	920 g
安裝方式	具有附件
氣動介面，氣口 1	3/8 NPT
氣動介面，氣口 2	3/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC