


過濾減壓閥  
LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT  
訂貨編號: 173791

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | Midi                                    |
| 系列                      | D                                       |
| 過濾等級                    | 40 µm                                   |
| 冷凝水排放裝置                 | 全自動                                     |
| 最大冷凝容積                  | 43 cm <sup>3</sup>                      |
| 保護罩                     | 金屬保護罩                                   |
| 工作壓力                    | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar     |
| 最大壓力遲滯                  | 0.2 bar                                 |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 3400 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:]<br>惰性氣體  |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度                    | 5 °C...60 °C                            |
| 環境溫度                    | 5 °C...60 °C                            |
| 產品重量                    | 830 g                                   |
| 安裝方式                    | 具有附件                                    |
| 氣動介面，氣口 1               | 1/2 NPT                                 |
| 氣動介面，氣口 2               | 1/2 NPT                                 |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋅                                     |
| 碗罩材料                    | PC                                      |