

油霧器
LOE-3/4-D-MIDI-NPT
訂貨編號: 173825

FESTO



資料表

特性	值
最大貯油量	110 cm ³
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	1.6 Mpa 16 bar 232 psi
油霧器功能的最小流量	8 l/min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	6300 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:~] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	具有附件
氣動介面，氣口 1	3/4 NPT
氣動介面，氣口 2	3/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
碗罩材料	PC