


開關閥  
HEE-1/2-D-MIDI-110-NPT  
訂貨編號: 173909

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 網格尺寸                    | 55 mm                                        |
| 結構特點                    | 活塞閘閥                                         |
| 驅動方式                    | 電控                                           |
| 密封原理                    | 軟密封                                          |
| 排氣功能                    | 不具節流選項                                       |
| 手動裝置                    | 鎖定式                                          |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                         |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                         |
| 閥功能                     | 三口二位，常閉，單穩態                                  |
| 工作壓力                    | 0.25 Mpa...1.6 Mpa<br>2.5 bar...16 bar       |
| 搭接                      | 正重疊                                          |
| C 值                     | 17 l/sbar                                    |
| b 值                     | 0.3                                          |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 3600 l/min                                   |
| 持續通電率                   | 100%                                         |
| 線圈的特性參數                 | 110 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA |
| 允許的電壓波動                 | +/- 10 %                                     |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體      |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                        |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                                  |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                               |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                               |
| CE 認證（見合格聲明）            | 符合歐盟低電壓指令                                    |
| CE 標記（見合格聲明）            | 符合英國電氣設備相關規定                                 |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>具有附件                                 |
| 安裝位置                    | 可選                                           |
| 流向                      | 不可逆                                          |

| 特性         | 值                                       |
|------------|-----------------------------------------|
| 產品重量       | 500 g                                   |
| 氣動介面，氣口 1  | 1/2 NPT                                 |
| 氣動介面，氣口 2  | 1/2 NPT                                 |
| 氣動介面，氣口 3  | G1/4                                    |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 嚮導氣源       | 內嚮導                                     |
| 電氣介面       | 類型 C<br>插頭<br>符合 DIN EN 175301-803 標準   |
| 訊號狀態顯示器    | 透過附件安裝                                  |
| 密封件材質      | NBR                                     |
| 外殼材質       | 壓鑄鋁                                     |