


開關閥  
HEL-1/2-D-MIDI-NPT  
訂貨編號: 173920

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 網格尺寸                    | 55 mm                                   |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                  |
| 驅動方式                    | 氣動                                      |
| 密封原理                    | 軟密封                                     |
| 安裝位置                    | 可選                                      |
| 手動裝置                    | 無                                       |
| 結構特點                    | 活塞閘閥                                    |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                    |
| 嚮導類型                    | 直接                                      |
| 流向                      | 不可逆                                     |
| 閥功能                     | 二口二位，常閉，單穩態                             |
| 工作壓力                    | 0.3 Mpa...1.6 Mpa<br>3 bar...16 bar     |
| b 值                     | 0.37                                    |
| C 值                     | 19.8 l/sbar                             |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 3600 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                    | 270 g                                   |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>具有附件                            |
| 氣動介面，氣口 1               | 1/2 NPT                                 |
| 氣動介面，氣口 2               | 1/2 NPT                                 |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質  | 壓鑄鋁 |