

法蘭安裝件  
FNC-100  
訂貨編號: 174381

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 100                                                         |
| 符合標準                | ISO 15552 (先前也有 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290) |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                              |
| 環境溫度                | -40 °C...150 °C                                             |
| 產品重量                | 2041 g                                                      |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                     |
| 安裝件材料               | 鋼<br>鍍鋅                                                     |
| 螺絲材料                | 鋼<br>鍍鋅                                                     |