


擺動法蘭 SNC-63

訂貨編號: 174386

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	63
基於標準	ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	4 kN
產品重量	332 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄鋁
螺栓材料	鋼 鍍鋅
螺絲材料	鋼 鍍鋅
鎖的材料	彈簧鋼 鍍鋅