


雙耳環安裝件 SNCB-50

訂貨編號: 174392

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	50
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅含量超過 5% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...90 °C
最大負載能力	2.5 kN
產品重量	232 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄鋁
螺栓材料	鍍鋅鋼
軸承材料	聚合物
圓片材料	鍍鋅鋼
螺絲材料	鍍鋅鋼
鎖的材料	彈簧鋼，鍍鋅