


耳軸安裝件
SNCS-40
訂貨編號: 174398

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
基於標準	ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	1.5 kN
產品重量	122 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄鋁
關節軸承材料	鋼 PTFE
螺絲材料	鋼 鍍鋅