

多位置安裝元件
DPNC-40
訂貨編號: 174419

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	408 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	鋼
止付螺絲材質	鋼 鍍鋅
螺帽材料	鋼 鍍鋅