


單向節流閥 GRLA-M3

訂貨編號: 175038

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	排氣單向節流功能
氣動介面，氣口 1	M3
氣動介面，氣口 2	M3
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	擰入
流量控制方向上的標準標稱流量	18 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	18 l/min...20 l/min
工作壓力	0.2 bar...10 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
海事分類	參見證書
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
安裝位置	可選
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	33 l/min
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	33 l/min...37 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
介質溫度	-10 °C...60 °C
最大緊固扭矩	0.3 Nm
產品重量	2 g
旋入螺釘的材料	黃銅 鍍鎳

特性	值
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
調節螺絲材質	黃銅
擺動接頭材料	壓鑄鋅