

# 節流閥 GRLO-M5-QS-3-LF-C

訂貨編號: 175054

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                |
|-------------------------|----------------------------------|
| 閥功能                     | 節流功能                             |
| 氣動介面, 氣口 1              | M5                               |
| 氣動介面, 氣口 2              | QS-3                             |
| 調節元件                    | 一字圓頭螺絲                           |
| 安裝方式                    | 擰入                               |
| 流量控制方向上的標準標稱流量          | 40 l/min                         |
| 工作壓力                    | 0 bar...10 bar                   |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                   |
| 安裝位置                    | 可選                               |
| 流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar | 80 l/min                         |
| 工作介質                    | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)           |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 無塵室等級                   | 4 級, 符合 ISO 14644-1              |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                   |
| 最大緊固扭矩                  | 1.5 Nm                           |
| 產品重量                    | 9 g                              |
| 旋入螺釘的材料                 | 黃銅                               |
| 材料說明                    | RoHS 合規                          |
| 密封件材質                   | NBR                              |
| 釋放環材料                   | POM                              |
| 調節螺絲材質                  | 黃銅                               |
| 擺動接頭材料                  | 壓鑄鋅                              |