

單向節流閥  
GRLZ-M5-QS-4-LF-C  
訂貨編號: 175058

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                     |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 閥功能                     | 氣源單向節流功能                              |
| 氣動介面，氣口 1               | QS-4                                  |
| 氣動介面，氣口 2               | M5                                    |
| 調節元件                    | 一字圓頭螺絲                                |
| 安裝方式                    | 擰入                                    |
| 流量控制方向上的標準標稱流量          | 48 l/min                              |
| 封鎖方向上的標準標稱流量            | 40 l/min...65 l/min                   |
| 工作壓力                    | 0.2 bar...10 bar<br>2.9 psi...145 psi |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                        |
| 安裝位置                    | 可選                                    |
| 流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar | 80 l/min                              |
| 止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar   | 65 l/min...110 l/min                  |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 無塵室等級                   | 4 級，符合 ISO 14644-1                    |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                        |
| 最大緊固扭矩                  | 1.5 Nm                                |
| 產品重量                    | 9 g                                   |
| 旋入螺釘的材料                 | 黃銅<br>鍍鎳                              |
| 材料說明                    | RoHS 合規                               |
| 密封件材質                   | NBR                                   |
| 釋放環材料                   | POM                                   |
| 調節螺絲材質                  | 黃銅                                    |
| 擺動接頭材料                  | 壓鑄鋅                                   |

