


壓力開關
PEV-1/4-A-SW27-B-OD
訂貨編號: 175252

FESTO



資料表

特性	值
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
測得變量	相對壓力
測量方法	氣/電壓力轉換器
工作壓力	1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
介質溫度	-20 °C...80 °C
環境溫度	-30 °C...100 °C
開關元件功能	轉換開關
最大開關頻率	3 Hz
最大開關輸出電壓 AC	250 V
最大開關輸出電壓 DC	250 V
最大輸出電流	4000 mA
電氣介面	4 針 插頭
安裝方式	擰入
安裝位置	可選
氣動介面	G1/4
產品重量	900 g
外殼材質	PA66-GF30 鍍鋅鋼
膜片材質	NBR
閾值設定範圍	1 bar...10 bar
防護等級	IP65
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L