


近接開關
SMEO-4U-K5-LED-24
訂貨編號: 175401

FESTO



資料表

特性	值
設計	圓形
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...60 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式, 雙極
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.5 ms
關閉時間	0.03 ms
最大開關頻率	800 Hz
最大輸出電流	500 mA
最大開關電容 DC	10 W
電感式保護電路	適用於 MZ、MY、ME 線圈
短路電流額定值	否
操作電壓範圍 DC	12 V...27 V
殘餘波紋	10 %
反極性保護	否
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
介面出口方向	同軸向
電纜長度	5 m
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
安裝方式	具有附件
安裝位置	可選
產品重量	130 g
外殼材質	PET

特性	值
開關狀態指示	黃色 LED
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...60 °C
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L