



位置感測器
SMH-S1-HGP06
訂貨編號: 175710

FESTO



資料表

特性	值
設計	用於氣爪
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	磁性霍爾
環境溫度	5 °C...60 °C
短路電流額定值	否
過載保護	不可用
輸出訊號	類比
反極性保護	否
電氣介面 1, 連接類型	具插頭電纜
電氣介面 1, 連接系統	M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電觸頭材料	鍍金黃銅
電纜長度	0.5 m
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
安裝方式	鎖到加工夾具上
安裝位置	可選
產品重量	20 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	環氧樹脂 鍍鎳黃銅 PUR
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L