

精巧型氣缸
ADVU-125-25-P-A
訂貨編號: 175753

FESTO



資料表

特性	值
行程	25 mm
活塞直徑	125 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
活塞桿端部	內螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.05 Mpa...1 Mpa 0.5 bar...10 bar 7.25 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	3.3 J
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	6881 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	7363 N
0 mm 行程的移動質量	1317 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	63 g
0 mm 行程的基本重量	3426 g
每 10 m 行程的附加重量	168 g
安裝方式	具通孔 具有附件 是否要:
氣動介面	G1/4
墊圈螺絲材質	鍍鋅鋼
蓋子材料	精製鋁合金
動態密封件材質	NBR TPE-U(PU)

特性	值
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	精製鋁合金