

止動元件 KSM-6

訂貨編號: 175833

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
旋轉角度調節範圍	0 deg...180 deg
擺角	180 deg
安裝位置	可選
微調	-5 deg
結構特點	止動桿
位置偵測	無
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	30 g
蓋子材料	加強型聚醯胺
擋塊材料	高合金不鏽鋼
外殼材質	鋁 陽極氧化