

閥元件
CPV10-BS-5/3G-M7
訂貨編號: 176055

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口三位中封式
工作口	M7
工作壓力	2.5 bar...10 bar
公稱通徑	4 mm
安裝位置	可選
爆破壓力	30 bar
關閉時間	30 ms
打開時間	20 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐衝擊性	30 g/11 ms，符合 EN 60068-2-27 標準
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	23 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 2	M7
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋅