

閥元件  
CPV14-BS-5/3G-1/8  
訂貨編號: 176057

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 閥功能               | 五口三位中封式                         |
| 工作口               | G1/8                            |
| 工作壓力              | 2.5 bar...10 bar                |
| 公稱通徑              | 6 mm                            |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 爆破壓力              | 30 bar                          |
| 關閉時間              | 30 ms                           |
| 打開時間              | 22 ms                           |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐衝擊性              | 30 g/11 ms，符合 EN 60068-2-27 標準  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 產品重量              | 190 g                           |
| 安裝方式              | 具通孔                             |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/8                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 密封件材質             | NBR                             |
| 外殼材質              | 壓鑄鋅                             |