



圓形氣壓缸

DSAS-20- -PPV-A-S6

料號: 176347

FESTO

端蓋具擺動軸承，具有耐高溫密封，可承受120 °C的溫度
該產品只可從Festo韓國訂購



代表範例

技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程 | 1 ... 320 mm |
| 活塞直徑 | 20 mm |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 操作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 ... 120 °C |
| 緩衝長度 | 17 mm |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 158.3 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 188.5 N |
| 0 mm行程時的運動質量 | 79 g |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 7.2 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 138 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 3.9 g |
| 氣壓連接 | M20x1,5 |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 密封件的材料訊息 | FPM |
| 外殼的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |