

耳軸安裝件
SNCB-40-R3
訂貨編號: 176945

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
基於標準	ISO 15552
訂製品	高耐腐蝕等級
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...90 °C
最大負載能力	1.5 kN
產品重量	151 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄鋁 帶防護塗層
螺栓材料	高合金不鏽鋼
軸承材料	聚合物
圓片材料	鍍鋅鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼
鎖的材料	彈簧鋼，鍍鋅