

計時器
PZVT-120-SEC
訂貨編號: 177616

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	具有氣缸的機械式順序計數器
關閉壓力	0.1 bar
工作壓力	2 bar...6 bar
打開壓力	1.6 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	50 l/min
可調延時	8 s...120 s
調節精度	± 3 s
重置的停機時間	200 ms
時間設定的重複精度	± 1.2 s
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP54 具有保護蓋和面板框架 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	45 g
安裝方式	面板式安裝
氣動介面	內螺紋 M5
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	ABS