

multi-pin 插頭分配器
MPV-E/A12-M8
訂貨編號: 177670

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	具通孔 透過 H 型導軌 是否要:
產品重量	120 g
電氣連接系統 I/O	M8 3 針
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
每個插入位置的最大電流	1 A
允許的電流負載	4 A
防護等級	IP65 在組裝好的狀態下 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...80 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	加強型 PA6
插座材料	黃銅