

帶電纜插座
KMEB-2-24-M12-0,5-LED
訂貨編號: 177677

FESTO



資料表

特性	值
開關位置指示器	LED
安裝方式	透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
電氣介面	5 針 直角式插座 類型 C 符合 DIN EN 175301-803 標準
標稱操作電壓 DC	24 V
保護導線介面	可用
電纜長度	0.5 m
電纜直徑	4.6 mm
電纜結構	3 x 0.5 mm ²
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...50 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
電纜護套材料	TPE-U(PU)
電纜護套顏色	黑色
外殼材質	PA POM
外殼顏色	透明
電觸頭材料	青銅