

# L 型快插接頭 CQL-12

訂貨編號: 177691

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 公稱通徑              | 8.65 mm                         |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 套組規格              | 1                               |
| 結構特點              | 推挽原理                            |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...7 bar               |
| 取決於溫度的操作壓力        | -0.95 bar...15 bar              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                         |
| 環境溫度              | -25 °C...70 °C                  |
| 產品重量              | 16 g                            |
| 氣動介面，氣口 1         | 適用於硬管/氣管外徑 12 mm                |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於管道/氣管外徑 12 mm                |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 外殼材質              | POM                             |
| 釋放環材料             | POM                             |
| 氣管夾緊元件材質          | 高合金不鏽鋼                          |