

L 型快插接頭 CQL-15

訂貨編號: 177692

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	12 mm
安裝位置	可選
套組規格	1
結構特點	推挽原理
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...7 bar
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...15 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-25 °C...70 °C
產品重量	20 g
氣動介面，氣口 1	用於硬管/氣管外徑 15 mm
氣動介面，氣口 2	適用於管道/氣管外徑 15 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	POM
釋放環材料	POM
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼