

一對二轉接件 CQD-12/15/18/22

訂貨編號: 177717

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 公稱通徑 | 18.6 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 套組規格 | 1 |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...7 bar |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...15 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 介質溫度 | -25 °C...75 °C |
| 環境溫度 | -25 °C...70 °C |
| 標稱扭矩 | 2.5 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 10% |
| 輸出數量 | 4 |
| 供應管線數量 | 1 |
| 氣動介面, 氣口 1 | 內螺紋 G1/2 |
| 氣動介面, 氣口 2 | 內螺紋 G1/2 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | POM |