


近接開關
SIES-Q8B-PS-K-L
訂貨編號: 178294

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
材料說明	RoHS 合規
額定工作距離	1.5 mm
保證工作距離	1.2 mm
換算係數	鋁 = 0.45 不銹鋼 St 18/8 = 0.8 銅 = 0.4 黃銅 = 0.55 鋼 St 37 = 1.0
環境溫度	-25 °C...70 °C
重複精度	0.07 mm
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
最大開關頻率	3500 Hz
最大開關頻率, 直流	1500 Hz
最大輸出電流	200 mA
電壓降	2 V
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
殘餘波紋	10 %
空載電源電流	10 mA
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	3 芯 電纜
電纜長度	2.5 m
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
尺寸	8x8x40 mm
安裝方式	透過內螺紋安裝 齊平
產品重量	39 g

特性	值
外殼材質	壓鑄鋅 鍍鉻 鍍鎳
開關狀態指示	黃色 LED
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
關於感測器選擇的附加資訊	特殊結構
電氣輸出	PNP
感測器設計的選擇	標準