


# 夾緊單元 KPE-6

訂貨編號: 178463

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 安裝位置              | 可選                              |
| 夾緊類型及作用方向         | 兩側<br>透過彈簧夾緊，透過壓縮空氣釋放           |
| 結構特點              | 傾斜楔塊機構                          |
| 訂製品               | 一端活塞桿                           |
| 工作壓力              | 1 Mpa<br>10 bar                 |
| 釋放壓力              | 0.3 Mpa<br>3 bar                |
| 待夾緊的圓形材料          | 6 mm                            |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 環境溫度              | -10 °C...80 °C                  |
| 靜態抓取力             | 180 N                           |
| 產品重量              | 150 g                           |
| 密封件材質             | NBR<br>TPE-U(PU)                |
| 彈簧材質              | 彈簧鋼                             |
| 外殼材質              | 鋁<br>陽極氧化                       |
| 夾爪材質              | 黃銅                              |
| 活塞材料              | POM                             |