


夾緊單元 KPE-8

訂貨編號: 178464

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
夾緊類型及作用方向	兩側 透過彈簧夾緊，透過壓縮空氣釋放
結構特點	傾斜楔塊機構
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	1 Mpa 10 bar
釋放壓力	0.3 Mpa 3 bar
待夾緊的圓形材料	8 mm
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
靜態抓取力	350 N
產品重量	240 g
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
彈簧材質	彈簧鋼
外殼材質	鋁 陽極氧化
夾爪材質	黃銅
活塞材料	POM