


近接開關
SMPO-8E
訂貨編號: 178563

FESTO



資料表

特性	值
設計	用於 T 型槽
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
材料說明	RoHS 合規
測量原理	磁感式
工作壓力	2 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
環境溫度	-15 °C...60 °C
切換值的重複性	+/-0.2 mm
打開時間	22 ms
關閉時間	52 ms
安裝方式	具通孔 具有附件 可從槽的上方插入
閥功能	3/2
氣動介面	M5
產品重量	11 g
外殼材質	鋁 PA 陽極氧化 高合金不鏽鋼
開關狀態指示	光學
防護等級	IP65
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L