

液壓緩衝器支架
DADP-ES-G6-16
訂貨編號: 1812472

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
最大停止力	500 N
最大緊固扭矩	5.9 Nm
產品重量	70 g
安裝方式	透過通孔和定位套
材料說明	RoHS 合規
限位角架材料	精製鋁合金 陽極氧化