

插座
FBSD-GD-9-5POL
訂貨編號: 18324

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
安裝方式	透過管接螺帽安裝
安裝位置	可選
產品重量	33 g
電氣介面	5 針 直列式插座/螺紋端子 類型 A M12x1
操作電壓範圍 DC	60 V
操作電壓範圍 AC	60 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	1.5 kV
電纜接頭	Pg 9
許用的電纜直徑	6 mm...8 mm
介面橫截面	0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-40 °C...85 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	加強型聚醯胺
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	壓鑄鋅 鍍鎳
電觸頭材料	青銅 鍍鎳和鍍金