

壓力錶
MA-23-6-R1/8
訂貨編號: 183896

FESTO



資料表

特性	值
指示範圍	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
壓力錶公稱通徑	23
結構特點	波爾登管式壓力錶
安裝方式	管式安裝
工作介質	惰性氣體 中性流體
工作和嚮導介質說明	無乙炔 無氧
工作壓力	0 Mpa...0.6 Mpa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
交替負載係數	0.6
測量精度等級	4
防護等級	IP44
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
介面位置	居中，背面
氣動介面	R1/8
接觸介質的材料	黃銅
旋入螺釘的材料	黃銅
外殼材質	黃銅
螢幕材料	PC
外殼顏色	黑色
產品重量	27 g
刻度	雙刻度 bar（外部） psi（內刻度）