

旋轉氣缸
DRVS-40-180-P
訂貨編號: 1845723

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
緩衝角度	0.5 deg
擺角	0 deg...180 deg
允許的止動半徑	40 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	葉片
位置偵測	透過近接開關
訂製品	中心軸
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
6 bar 時的最大旋轉頻率	3 Hz
重複精度	1 deg
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	6 級, 符合 ISO 14644-1
環境溫度	0 °C...60 °C
最大停止力	650 N
最大軸向力	120 N
最大徑向力	350 N
6bar 時理論扭矩	20 Nm
允許的轉動慣量	0.035 kgm ²
產品重量	1500 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	鍍鎳鋼
密封件材質	TPE-U(PU)

特性	值
外殼材質	噴漆壓鑄鋁