

手動裝置
HAB-1/4
訂貨編號: 184586

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	7 mm
安裝位置	可選
閥功能	排氣元件
工作壓力	0 bar...10 bar
標準標稱流量, 排氣	165 l/min
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...80 °C
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大緊固扭矩	15 Nm
安裝方式	擰入
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金