


膜片式夾緊氣缸

EV-50-5

訂貨編號: 184858

FESTO



資料表

特性	值
行程	5 mm
夾緊表面	Ø 50
安裝位置	可選
工作模式	單動
工作壓力	0.6 Mpa 6 bar 87 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅含量超過 5% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-10 °C...40 °C
產品重量	68 g
安裝方式	具通孔
氣動介面	M3
外殼材質	壓鑄鋁
膜片材質	TPE-U(PU)