

感測器插座
SIE-GD
訂貨編號: 18494

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101 EN 61984
安裝方式	透過管接螺帽安裝
產品重量	13 g
電氣介面	4 針 直列式插座/螺紋端子 M12x1
插頭編碼	A
操作電壓範圍 DC	0 V...250 V
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	2.5 kV
許用的電纜直徑	4 mm...6 mm
介面橫截面	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-25 °C...85 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	PA
密封件材質	CR FPM
電觸頭材料	黃銅 帶青銅塗層