

電源插座
NTSD-GD-13,5
訂貨編號: 18526

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	透過管接螺帽安裝
安裝位置	可選
產品重量	31 g
電氣介面	4 針 直列式插座 螺紋端子
操作電壓範圍 AC	250 V
允許的電流負載	16 A
電纜接頭	Pg13
許用的電纜直徑	10 mm...12 mm
介面橫截面	2.5 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	PBT
電觸頭材料	銅合金 黃銅