


連接電纜

KM12-M12-GSWD-1-4

料號: 185499

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	≤ 60 V
工作電壓範圍 DC	≤ 75 V
容許的電流負載	3.8 A
防護等級	IP67
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
環境溫度	-30 ... 70 °C
產品重量	66 g
電氣連接	電纜 4芯 直式插頭 / 直角式插座 M12x1 / M12x1 4-pin / 4-pin
電纜結構	4x0,34
電纜長度	1 m
安裝類型	具螺紋的
電纜外套顏色	灰色
外殼的材料訊息	TPE-U(PU)
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PU)