

插座
MSSD-ZBZC
訂貨編號: 185521

FESTO



資料表

特性	值
海事分類	參見證書
安裝方式	透過自攻螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	11 g
電氣介面	??
操作電壓範圍 DC	3 V...36 V
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電流負載	1 A
標稱導線橫切面積	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
防護等級	IP50
環境溫度	-10 °C...50 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	2
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	PA