


氣源處理單元組合  
LFR-3/8-D-MIDI-KA-A  
訂貨編號: 185714

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 尺寸                      | Midi                                                    |
| 系列                      | D                                                       |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                                                 |
| 安裝位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                                        |
| 過濾等級                    | 40 $\mu\text{m}$                                        |
| 冷凝水排放裝置                 | 全自動                                                     |
| 結構特點                    | 分支模組<br>具壓力錶的過濾調壓閥                                      |
| 最大冷凝容積                  | 43 $\text{cm}^3$                                        |
| 保護罩                     | 金屬保護罩                                                   |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 具有壓力錶                                                   |
| 工作壓力                    | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi |
| 壓力調節範圍 MPa              | 0.05 Mpa...1.2 Mpa                                      |
| 壓力調整範圍                  | 0.5 bar...12 bar                                        |
| 壓力調節範圍 psi              | 7.25 psi...174 psi                                      |
| 最大壓力遲滯                  | 0.02 Mpa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                          |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 2620 l/min                                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性氣體                  |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體                 |
| 介質溫度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$             |
| 環境溫度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$             |
| 產品重量                    | 1800 g                                                  |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要：                                    |
| 氣動介面，氣口 1               | G3/8                                                    |

| 特性        | 值    |
|-----------|------|
| 氣動介面，氣口 2 | G3/8 |
| 外殼材質      | 壓鑄鋅  |
| 碗罩材料      | PC   |