


氣源處理裝置組合 FRC-3/8-D-MIDI-KB-A

訂貨編號: 185810

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	分支模組 壓力開關 具壓力錶的過濾調壓閥 標準比例油霧器
最大冷凝容積	43 cm ³
保護罩	金屬保護罩
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
壓力調節範圍 MPa	0.05 Mpa...1.2 Mpa
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
壓力調節範圍 psi	7.25 psi...174 psi
最大壓力遲滯	0.035 Mpa 0.35 bar 5.075 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	2100 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2600 g

特性	值
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面, 氣口 1	G3/8
氣動介面, 氣口 2	G3/8
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC