


氣源處理裝置組合 FRC-3/4-D-MAXI-KE-A

訂貨編號: 185838

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	開關閥 具壓力錶的過濾調壓閥 標準比例油霧器 安全啟動閥
最大冷凝容積	80 cm^3
保護罩	金屬保護罩
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	0.3 Mpa...1.2 Mpa 3 bar...12 bar 43.5 psi...174 psi
壓力調節範圍 MPa	0.25 Mpa...1.2 Mpa
壓力調整範圍	2.5 bar...12 bar
壓力調節範圍 psi	36.25 psi...174 psi
最大壓力遲滯	0.03 Mpa 0.3 bar 4.35 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	3800 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4~] 惰性氣體
介質溫度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
環境溫度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
產品重量	4200 g

特性	值
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面，氣口 1	G3/4
氣動介面，氣口 2	G3/4
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC