



真空產生器

CPV14-M1H-V95-1/8

訂貨編號: 185868

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.95 mm
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度
工作壓力	3 bar...8 bar
最大真空度	85 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...50 °C
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	98 g
電氣介面	插頭
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	底座
氣動介面，氣口 3	底座
真空介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁