


**擺動驅動器**  
**DSM-6-180-P-A-FF-FW**  
訂貨編號: 185933

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 尺寸                  | 6                                |
| 緩衝角度                | 0 deg                            |
| 旋轉角度調節範圍            | 0 deg...180 deg                  |
| 擺角                  | 0 deg...180 deg                  |
| 安裝位置                | 可選                               |
| 微調                  | -5 deg                           |
| 工作模式                | 雙作用                              |
| 結構特點                | 葉片                               |
| 位置偵測                | 透過近接開關                           |
| 工作壓力                | 3.5 bar...8 bar                  |
| 6 bar 時的最大旋轉頻率      | 3 Hz                             |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)           |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C                     |
| 6bar 時理論扭矩          | 0.15 Nm                          |
| 允許的轉動慣量             | 0.00065 kgm <sup>2</sup>         |
| 產品重量                | 91 g                             |
| 安裝方式                | 透過內螺紋安裝                          |
| 氣動介面                | M3                               |
| 材料說明                | RoHS 合規                          |
| 驅動軸材料               | 高合金不鏽鋼                           |
| 密封件材質               | TPE-U(PU)                        |
| 外殼材質                | 鋁<br>陽極氧化                        |